

# 高速振動式 攪拌機

# VP Series

## 容器のまま攪拌できる攪拌機



### VPA-02 攪拌スピード可変型

#### 容器のまま攪拌 時短 & 経済的

- ・攪拌羽根, ヘラを使わない振動式。
- ・容器※1のまま攪拌できるから, 臭気や粉塵の心配がありません。

#### ハイスペック

- ・低粘度から高粘度に至るインキなどを数分で攪拌。
- ・粉末と液体の攪拌もできるので, どんな業務でも使用可能。  
実績: インキ, 銀ペースト, 粉末, コーキング剤(隙間充填剤)  
化粧品(ファンデーション)など。

#### 設置取り付けは楽々かんたん

- ・100V電源で使用できるから, 特別な電気工事不要。※2
- ・エアーランプ式(VPA)はワンタッチで容器を固定。



販売終了



販売終了

### VP-01 攪拌スピード固定型

### VPA-10 攪拌能力 10kg 攪拌スピード可変型

※1: 柔らかい容器、変形しやすい容器は使用できません。

※2: 設置場所の電気設備/電気契約により工事が必要な場合もあります。

## 吉川化工株式会社

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1-6-27  
TEL : 06-6266-2251 FAX : 06-6266-2254  
〒101-0011 東京都千代田区神田小川町2-10-4  
TEL : 03-3294-5051 FAX : 03-3294-5055

代理店

## Speedy — 超高速攪拌により短時間で均一な仕上がり —


3～7分攪拌すれば均一で綺麗な仕上がり



① 混ぜる物を容器に入れる



② 容器にフタをして、VPシリーズにセット



③ 攪拌して約3分後

## Easy — かんたん操作で誰でもお手軽 —

スピードとタイマーを合わせてスタートを押すだけ



使いやすく設計されたスイッチパネル



ワンタッチでロックができる  
エアークランプ式



お求めやすさを優先して考えた  
低価格モデルのロックレバー式

## Specification — 主な仕様 —

攪拌スピード固定の低価格モデルから高性能10kg缶攪拌可能モデルまでニーズに合わせて選べます

機種名	機械寸法(mm)	電気仕様・空気仕様	攪拌スピード	容器固定	最大容器寸法(mm)	攪拌能力	
VP-01	380(D)×430(W)×965(H)	AC110V 6A 400w 50/60Hz	固定	ロックレバー	240(D)×240(W)×246(H)	MAX 5kg	
VP-02		AC110V 6A 400w	可変				
VPA-01	380(D)×430(W)×965(H)	AC110V 6A 400w 50/60Hz 0.4～0.6MPa	固定	エアークランプ	240(D)×240(W)×226(H)		
VPA-02		AC110V 6A 400w 0.4～0.6MPa	可変				
VPA-10	520(D)×630(W)×1250(H)	AC100V 10A 750w 0.4～0.6MPa	可変	エアークランプ	325(D)×325(W)×310(H)		MAX 10kg

※200V仕様、真空脱泡仕様、防爆仕様はお問い合わせください。※エアークOMPRESSORは別売です。※デザイン、仕様は予告無く変更する事があります。



<振動式攪拌機 VP シリーズ VIBRATION MIXER>

<https://www.youtube.com/watch?v=fgLCwZkT3Lc>

Youtube 吉川化工

検索

Facebookで  
チェックしてね



<吉川化工 Facebook>

<https://www.facebook.com/yoshikawachemical>

Facebook 吉川化工

検索