

# 高速振動式 攪拌機

# VP 系列

## 可対応各種容器的攪拌機



### VPA-02 攪拌速度可調型

#### 帶容器攪拌 經濟&效率

- ・不需要攪拌叶・攪拌棒的振動式。
- ・可帶容器※1攪拌, 可避免異味・粉塵的發生。

#### 高規格

- ・數分鐘內可攪拌從低粘度到高粘度的油墨。
- ・可攪拌粉末狀・液體狀, 対応業務面広範。  
実績: 油墨, 銀漿, 粉末, 封邊劑(隙間充填劑)  
化粧品(化粧粉)等。

#### 按裝設置簡單

- ・可使用100V電源, 無需電力工事。※2
- ・氣壓式下壓板(VPA)、可一次性固定容器。



### VP-01 攪拌速度固定型

### VPA-10 攪拌能力 10kg 攪拌速度可調型

※1: 軟容器或容易變形的容器不可使用。

※2: 按裝場所的電氣設備/電力契約如不付合、有可能需要工事。

## 吉川化工株式会社

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1-6-27  
TEL : 06-6266-2251 FAX : 06-6266-2254  
〒101-0011 東京都千代田区神田小川町2-10-4  
TEL : 03-3294-5051 FAX : 03-3294-5055

## 代理店

## Speedy — 超高速攪拌、短時間內可達到攪拌均一的効果 —


攪拌3~7分鐘、便可達到均一良好的攪拌品質



① 攪拌対象物装入容器



② 蓋上容器、放置在VP系列攪拌機內



③ 攪拌3分后

## Easy — 操作簡單 —

設置好速度和時間、按開始鍵就OK



簡單明瞭的操作盤



可一次性完成固定動作的  
氣圧式下圧板



廉價版  
手動固定式

## Specification — 主要規格 —

攪拌速度固定的廉價版、高性能可攪拌10kg缶の高規版、可根據需求進行選擇。

機種名	機械尺寸(mm)	電気規格・空気規格	攪拌速度	容器固定	最大容器尺寸(mm)	攪拌能力
VP-01	380(D)×430(W)×965(H)	AC110V 6A 400w 50/60Hz	固定	手動式	240(D)×240(W)×246(H)	MAX 5kg
VP-02		AC110V 6A 400w	可変			
VPA-01	380(D)×430(W)×965(H)	AC110V 6A 400w 50/60Hz 0.4~0.6MPa	固定	氣圧式	240(D)×240(W)×226(H)	
VPA-02		AC110V 6A 400w 0.4~0.6MPa	可変			
VPA-10	520(D)×630(W)×1250(H)	AC100V 10A 750w 0.4~0.6MPa	可変	氣圧式	325(D)×325(W)×310(H)	MAX 10kg

※200v規格品, 真空脱泡規格品, 防爆規格品、請來函尋問。※空氣壓縮機不包含在內。 ※外觀, 規格の變更時不給于通知。



<振動式攪拌機 VP 系列 VIBRATION MIXER>

<https://www.youtube.com/watch?v=fgLCwZkT3Lc>

Youtube 吉川化工

検索



<吉川化工 Facebook>

<https://www.facebook.com/yoshikawachemical>

Facebook 吉川化工

検索