


VPシリーズ

振動式攪拌機



粉末から高粘度まで、
あらゆる素材を理想の滑らかさへ



特別な工事は不要
コンセントで使える 5kg の攪拌力



WEB・動画を確認






数分で実現する、プロの均一品質

低粘度から高粘度、粉末と液体まで、素材を選ばず均一に攪拌します。
インク、化粧品、コーキング剤など、あらゆる業務で最高の仕上がりを約束します。



作業環境を汚さない、クリーン設計

攪拌羽根やヘラが不要な振動式は、容器にフタをしたまま攪拌できるのが特長です。
これにより、作業中のわずらわしい臭気や有害な粉塵が飛散する心配がなく、常にクリーンで安全な作業環境を保ちます。



シンプルを極めた、迷わない操作性

設置は 100V コンセントに繋ぐだけ。操作は①スピードとタイマーを設定、②スタートボタンを押す、の 2 ステップで完了です。

エアークランプ式モデルはワンタッチで容器を固定でき、準備から攪拌までの時間を大幅に短縮します。

機種名	機械寸法・重量	定格仕様	容器固定	容器有効寸法	
VP-02	D350 x W430 x H965 mm ※ドアハンドル突起部 D40mm は含まず	AC 110V / 495W / 4.5A / 50-60Hz ※日本国内 AC100V：約 4.95A	レバー	最大寸法 推奨容器高さ 推奨容器径 直径 最大重量	D240 x W240 x H246 mm 50mm ~ 246mm 100mm 以上 5kg
VPA-02	D350 x W430 x H965 mm ※ドアハンドル突起部 D40mm は含まず	AC 110V / 495W / 4.5A / 50-60Hz ※日本国内 AC100V：約 4.95A AIR 0.4 ~ 0.6MPa	エアー	最大寸法 推奨容器高さ 推奨容器径 直径 最大重量	D240 x W240 x H226 mm 50mm ~ 246mm 100mm 以上 5kg

ご注意

- 丸型以外の変形・破損しやすい容器（例：角缶、一斗缶、ガラスなど）や試験管状などの不安定な容器は、重大な事故や故障の原因となるため、絶対に使用しないでください。その他の安全に関するご注意は、必ず製品付属の取扱説明書をご確認ください。
- エアークランプ式モデルのご使用には、別途エアーコンプレッサーが必要です。
- 設置場所の電気設備 / 電気契約により工事が必要な場合があります。
- 製品の品質向上のため、デザイン、仕様は予告なく変更することがあります。

吉川化工株式会社

WEB WWW.YOSHIKAWA-CHEMICAL.CO.JP

大阪 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 1-6-27

東京 〒101-0047 東京都千代田区内神田 3-2-12 陽光ビル 6 階

MAIL info@yoshikawa-chemical.co.jp

TEL 06-6266-2251 / FAX 06-6266-2254

TEL 03-6693-6278 / FAX 03-6693-4597